



コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間: 2024年4月1日-2024年6月28日

LASER MEASUREMENT AND CONTROL

Product Catalog



●本価格表は最新の英文カタログに掲載の製品に準拠しております。

リンクアドレス↓

https://content.coherent.com/book/lmc_catalog/index.html#page=1

●本価格表は定期的に更新されます。最新版は以下のサイトでご確認ください。

リンクアドレス↓

<https://www.coherent.com/content/dam/coherent/site/en/resources/legal/japan/coherent-lmc-current-pricelist-jp.pdf>

<< 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 為替変動の状況により、有効期限内に価格が変更される場合がございます。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書の価格に相違があった場合は、見積内容が適用されます。
- 本価格表に掲載されていないモデルについては、お見積依頼にてご照会願います。

COHERENT

《お問い合わせ先》
コヒレント・ジャパン株式会社
セールス・サポートチーム

●営業代表メール窓口 メールアドレス: salestokyo@coherent.com

(担当がお分かりの際はCCに入れてください。)

●計測機器のサービス窓口 メールアドレス: AllJapanLMC@coherent.com

(パワーメータの修理や校正、ビーム診断装置の修理についてのお見積依頼
ご発注書や確認書の送信の際にご利用ください。)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿メインズタワー26F

TEL: 03-5365-7100

FAX: 03-5365-7281

Website: <https://jp.coherent.com/>

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--|---|-------|---------|--------------|-------|
| バンドル・キット(お得なセット価格: 導入モデル) | | | | | |
| FieldMate + OP-2 VIS JP | 出力: 10 nW ~ 30 mW, 波長: 400 -1100nm | 納入後1年 | 2302375 | 198,000 | 23 |
| FieldMate + PS19 JP | 出力: 100 μW ~ 1W (断続測定:3W) 波長:0.3 - 11um | 納入後1年 | 2302380 | 351,000 | 23 |
| FieldMate + PM10 JP | 出力: 10mW ~ 10W (断続測定: 30 W) 波長:0.25 - 11um | 納入後1年 | 2302376 | 278,000 | 23 |
| FieldMate + PM30 JP | 出力: 100mW ~ 30W (断続測定: 50W) 波長:0.25 - 11um | 納入後1年 | 2302374 | 290,000 | 23 |
| FieldMaxII-TO + OP-2 VIS JP | 出力: 10 nW ~ 30 mW, 波長: 400 -1100nm | 納入後1年 | 2302377 | 236,000 | 23 |
| FieldMaxII-TO + PS19 JP | 出力: 100 μW ~ 1W (断続測定:3W) 波長:0.3 - 11um | 納入後1年 | 2302381 | 393,000 | 23 |
| FieldMaxII-TO + PM10 JP | 出力: 10mW ~ 10W (断続測定: 30 W) 波長:0.25 - 11um | 納入後1年 | 2302378 | 311,000 | 23 |
| FieldMaxII-TO + PM30 JP | 出力: 100mW ~ 30W (断続測定: 50W) 波長:0.25 - 11um | 納入後1年 | 2302379 | 332,000 | 23 |
| FieldMaxII-TOP with PM150-50 JP | 出力: 300mW ~ 150W (断続測定: 300W) 波長:0.25 - 11um | 納入後1年 | 2302383 | 532,000 | 23 |
| FieldMaxII-TOP with J-50MB-YAG JP | パルスエネルギー: 1.5 mJ - 3 J 波長: 266-2100nm | 納入後1年 | 2302382 | 531,000 | 23 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| ※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。 | | | | | |
| パワー&エネルギーメータ | | | | | |
| FieldMate JP | パワー測定専用, アナログ針表示付 | 納入後1年 | 2290781 | 168,000 | 21 |
| FieldMax II -TO JP | パワー測定専用, USBインターフェース付 (PC接続可能) | 納入後1年 | 2290779 | 214,000 | 19,20 |
| FieldMax II -P JP | エネルギー測定専用 USBインターフェース付 (PC接続可能) | 納入後1年 | 2290780 | 259,000 | 19,20 |
| FieldMax II -TOP JP | パワー/エネルギー測定両用 USBインターフェース付 (PC接続可能) | 納入後1年 | 2290778 | 297,000 | 19,20 |
| LabMax Touch JP | 高機能モデル タッチパネル式 パワー/エネルギー測定用 | 納入後1年 | 2282971 | 342,000 | 掲載なし |
| LabMax Touch Pro JP | 高機能モデル タッチパネル式 (高速センサーに対応) | 納入後1年 | 2282973 | 384,000 | 掲載なし |
| LabMax-Pro SSIM JP | USB・RS232接続・超高速応答対応メータ (ディスプレイなし。表示はPCにて。) | 納入後1年 | 2292770 | 273,000 | 10~14 |
| リチャージャブル・バッテリー | FieldMaxII追加・交換用(標準装備品) | ★ | 1092395 | 11,000 | 23 |
| キャリングケース | FieldMate用 | ★ | 1212401 | 11,000 | 23 |
| キャリングケース | FieldMax用 | ★ | 1122466 | 11,000 | 23 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| ※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。 | | | | | |
| 携帯型レーザーパワーメータ | | | | | |
| LaserCheck | 携帯型パワー測定専用、測定レンジ: 10 uW-1W ※電池交換不可・再校正不可 | 納入後1年 | 1098293 | 90,000 | 22 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|---|--|-------|---------|----------------|-------|
| 超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro | | | | | |
| PowerMax-Pro HP | 超高速応答(<10μs), 空冷/水冷, 最大350W, ハイピークパワー15KW | 納入後1年 | 1286588 | 541,000 | 40-42 |
| PowerMax-Pro 150 BB | 超高速応答(<50μs), 広帯域, 空冷/水冷, 最大150W, 広帯域 | 納入後1年 | 1323849 | 450,000 | 32,33 |
| PowerMax-Pro 150 HD | 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷/水冷, 最大150W | 納入後1年 | 1266709 | 450,000 | 32,33 |
| PowerMax-Pro 150 BB Nano | 超高速応答(<350μs), 広帯域, 空冷/水冷, 最大150W | 納入後1年 | 1325550 | 450,000 | 32,33 |
| PowerMax-Pro 150 HD Nano | 超高速応答(<350μs), 高損傷, 空冷/水冷, 最大150W | 納入後1年 | 1325549 | 450,000 | 32,33 |
| PowerMax-Pro 150F BB JP | 超高速応答(<50μs), 広帯域, ファン空冷, 最大150W | 納入後1年 | 2292776 | 500,000 | 34,35 |
| PowerMax-Pro 150F HD JP | 超高速応答(<10μs), 高損傷, ファン空冷, 最大150W | 納入後1年 | 2292844 | 500,000 | 34,35 |
| PowerMax-Pro 150F Nano JP | 超高速応答(<350μs), 高損傷, ファン空冷, 最大150W | 納入後1年 | 2292843 | 500,000 | 34,35 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| <p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p> | | | | | |
| 超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro USB/RS シリーズ(メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-Pro USB 150 HD | 超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 USB接続 | 納入後1年 | 1295921 | 632,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro RS 150 HD | 超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 RS232接続 | 納入後1年 | 1295923 | 632,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro USB 150 HD Nano | 超高速応答・空冷/水冷 USB接続 | 納入後1年 | 1330510 | 632,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro RS 150 HD Nano | 超高速応答・空冷/水冷 RS232接続 | 納入後1年 | 1330545 | 632,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro USB 150F HD JP | 超高速応答(<10μs), ファン空冷 USB接続 | 納入後1年 | 2292850 | 682,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro RS 150F HD JP | 超高速応答(<10μs), ファン空冷 RS232接続 | 納入後1年 | 2292848 | 682,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro USB 150F HD Nano JP | 超高速応答・空冷/水冷 USB接続 | 納入後1年 | 2292853 | 682,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro RS 150F HD Nano JP | 超高速応答・空冷/水冷 RS232接続 | 納入後1年 | 2292852 | 682,000 | 36,37 |
| PowerMax-Pro USB HP 2K | 超高速応答(<10μs), 空冷/水冷,USB接続 ハイピークパワー2KW | 納入後1年 | 1315456 | 723,000 | 43,44 |
| PowerMax-Pro RS HP 2K | 超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 RS232接続 ハイピークパワー2KW | 納入後1年 | 1315457 | 723,000 | 43,44 |
| PowerMax-Pro USB 150 BB | 超高速応答(<50μs), 広波長帯域, 空冷/水冷 USB接続 | 納入後1年 | 1342379 | 632,000 | 38,39 |
| PowerMax-Pro RS 150 BB | 超高速応答(<50μs), 広波長帯域, 空冷/水冷 RS232接続 | 納入後1年 | 1342381 | 632,000 | 38,39 |
| PowerMax-Pro USB 150F BB JP | 超高速応答(<50μs), 広波長帯域, ファン空冷 USB接続 | 納入後1年 | 2292846 | 682,000 | 38,39 |
| PowerMax-Pro RS 150F BB JP | 超高速応答(<50μs), 広波長帯域, ファン空冷 RS232接続 | 納入後1年 | 2292845 | 682,000 | 38,39 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--|--|-------|-------------|--------------|------|
| 超高速応答 小型パワーセンサー: 開発用キット(メータ必要) 10式より数量割引あり] | | | | | |
| PowerMax-Pro 15mm HD 開発用キット | 小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W | 納入後1年 | 1342383 | 446,000 | 28 |
| PowerMax-Pro 15mm BB 開発用キット | 小型センサー15mm角, 超高速応答(<75μs), 広波長帯域, 空冷, 最大5-9W | 納入後1年 | 1382766 | 446,000 | 28 |
| PowerMax-Pro 15mm UP 開発用キット | 小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W, 高均一平面感度, 小ビーム径用 | 納入後1年 | 1342384 | 446,000 | 28 |
| PowerMax-Pro 15mm UP UV 開発用キット | 小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W, 高均一平面感度, 小ビーム径用 | 納入後1年 | 1407800 | 464,000 | 掲載なし |
| C-Mount Front Cover Accessory Kit | Cマウント | ★ | 1426228 | 19,000 | 掲載なし |
| 超高速応答 小型パワーセンサー: OEM向け、センサーのみ 10式より数量引きあり] | | | | | |
| PowerMax-Pro 15mm OEM HD | 小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W | 要問合せ | 1385327 | 178,000 | 28 |
| PowerMax-Pro 15mm OEM BB | 小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<75μs), 広波長帯域, 空冷, 最大5-9W | 要問合せ | 1385329 | 187,000 | 28 |
| PowerMax-Pro 15mm OEM UP | 小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W, 高均一平面感度, 小ビーム径用 | 要問合せ | 1385328 | 178,000 | 28 |
| 光学センサー (FieldMax II, FieldMate, LabMax用) | | | | | |
| OP-2 UV | ~ 30 mW 波長レンジ (250-400nm) 測定レンジ: 10 nW - 30 mW | 納入後1年 | 1098401 | 153,000 | 55 |
| OP-2 VIS | ~ 30 mW 波長レンジ (400-1060nm) 測定レンジ: 10 nW - 30 mW | 納入後1年 | 1098313 | 128,000 | 55 |
| OP-2 IR | ~ 10 mW 波長レンジ (80-1800nm) 測定レンジ: 10 nW - 30 mW | 納入後1年 | 1098416 | 178,000 | 55 |
| 光学センサー (LabMax用)【上記のOP-2シリーズのご選択をお勧めします。】 | | | | | |
| LM-2 UV | ~ 30 mW 波長レンジ (250-400nm) 測定レンジ: 10 nW - 30 mW | 納入後1年 | 1098390 | 153,000 | 55 |
| LM-2 VIS | ~ 30 mW 波長レンジ (400-1060nm) 測定レンジ: 10 nW - 30 mW | 納入後1年 | 1098298 | 128,000 | 55 |
| LM-2 IR | ~ 10 mW 波長レンジ (800-1500nm) 測定レンジ: 10 nW - 10 mW | 納入後1年 | 1098342 | 178,000 | 55 |
| 光学センサー & 一部のLMセンサーアクセサリ | | | | | |
| 1000:1 アッテネータ | OP-2 VIS, OP-2 IR用 | 納入後1年 | 1098318 | 101,000 | 94 |
| SMAタイプファイバコネクタ | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用 | ★ | 1098589 | 24,000 | 95 |
| FC/PCタイプファイバコネクタ | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用 | ★ | 1098339 | 40,000 | 95 |
| 1.035-40Mファイバアダプタリング | LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用 | 納入後1年 | 33-9432-000 | 16,000 | 95 |
| 高感度サーマルセンサー(1~2W) 高精度、低ドリフト 断続使用時:最大3Wまで | | | | | |
| PS10 | ~ 1W (断続使用時: 最大3W) ファイバアダプタ対応 | 納入後1年 | 1098350 | 289,000 | 56 |
| PS10Q | ~ 1W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付 波長レンジ (0.3-2μm) | 納入後1年 | 1098400 | 309,000 | 56 |
| PS19 | ~ 1W (断続使用時: 最大3W) | 納入後1年 | 1098413 | 298,000 | 56 |
| PS19Q | ~ 1W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付 波長レンジ(0.3-2μm) | 納入後1年 | 1098341 | 336,000 | 56 |
| PM3 | ~ 2W (断続使用時: 最大3W) | 納入後1年 | 1098336 | 189,000 | 58 |
| PM3Q | ~ 2W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付 波長レンジ (0.3-2μm) | 納入後1年 | 1098419 | 214,000 | 58 |
| PS-SMA | SMAファイバアダプタ(PS10用) | 納入後1年 | 0012-3860 | 22,000 | 95 |
| PS-FC | FCファイバアダプタ(PS10用) | 納入後1年 | 0012-3863 | 36,000 | 95 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|---|---|-------|---------|--------------|------|
| 空冷サーマルセンサー(～150W) | | | | | |
| PM2 | ～ 2W (断続使用時:最大5W) 測定レンジ:10 mW - 2W | 納入後1年 | 1098329 | 183,000 | 61 |
| PM10 | ～ 10W (断続使用時:最大30W) 測定レンジ: 10 mW - 10W | 納入後1年 | 1097901 | 177,000 | 61 |
| PM30 | ～ 30W (断続使用時:最大50W) 測定レンジ: 100 mW - 30W | 納入後1年 | 1098314 | 222,000 | 61 |
| PM100-19C | 空冷 (断続使用専用) 最大100W 測定レンジ: 300 mW - 100W | 納入後1年 | 1098483 | 260,000 | 63 |
| PM150 | ～ 150W (断続使用時:最大300W) 測定レンジ:300 mW - 150W | 納入後1年 | 1098407 | 335,000 | 63 |
| PM150-50 | ～ 150W (断続使用時:最大300W) 測定レンジ:300 mW - 150W | 納入後1年 | 1098398 | 382,000 | 63 |
| 水冷サーマルセンサー (～300W) 条件付き空冷使用あり | | | | | |
| PM10-19C | ～ 10W (空冷仕様: 断続測定時:5W) 測定レンジ: 10 mW - 10 W | 納入後1年 | 1098397 | 153,000 | 66 |
| PM150-19C | ～ 150W (空冷仕様: 断続測定時:20W) 測定レンジ: 300 mW - 150 W | 納入後1年 | 1098444 | 186,000 | 66 |
| PM150-50C | ～ 150W (空冷仕様: 断続測定時:80W) 測定レンジ: 300 mW - 150 W | 納入後1年 | 1098412 | 242,000 | 66 |
| PM300 | ～ 300W (水冷仕様: 断続測定時:最大450W) 測定レンジ: 1W - 300 W | 納入後1年 | 1141474 | 391,000 | 66 |
| ファン空冷サーマルセンサー(～300W) | | | | | |
| PM200F-19 JP | ～ 200W (断続使用時:最大300W) 測定レンジ:1 W - 200W | 納入後1年 | 2292963 | 382,000 | 68 |
| PM200F-50 JP | ～ 200W (断続使用時:最大300W) 測定レンジ:1 W - 200W | 納入後1年 | 2292964 | 398,000 | 68 |
| PM300F-19 JP | ～ 300W (断続使用時:最大450W) 測定レンジ:1 W - 300W | 納入後1年 | 2293951 | 397,000 | 68 |
| PM300F-50 JP | ～ 300W (断続使用時:最大450W) 測定レンジ:1 W - 300W | 納入後1年 | 2293953 | 419,000 | 68 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| <p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p> | | | | | |
| 水冷高出力サーマルセンサー | | | | | |
| PM1K+ | 高損傷閾値, ～1 kW (断続使用時:最大2kW) | 納入後1年 | 1409621 | 454,000 | 69 |
| PM1K | ～ 1 kW (断続使用時:最大3kW) | 納入後1年 | 1098392 | 490,000 | 71 |
| PM3K+ | 高損傷閾値, ～3 kW | 納入後1年 | 1409627 | 591,000 | 69 |
| PM3K | ～ 3 kW (断続使用時:最大5kW) | 納入後1年 | 1098462 | 652,000 | 71 |
| PM5K | ～ 5 kW (断続使用時:最大10kW) | 納入後1年 | 1098454 | 751,000 | 69 |
| PM6K+ | 高損傷閾値, ～6 kW | 納入後1年 | 1402728 | 682,000 | 71 |
| 水冷大口径サーマルセンサー | | | | | |
| PM1K-100 | ～ 1 kW, 100mm径 (断続使用時:最大1.5kW) | 納入後1年 | 1098490 | 1,432,000 | 73 |
| PM3K-100 | ～ 3 kW, 100mm径 (断続使用時:最大4kW) | 納入後1年 | 1098506 | 1,519,000 | 73 |
| PM5K-100 | ～ 5 kW, 100mm径 (断続使用時:最大7.5kW) | 納入後1年 | 1098461 | 1,621,000 | 73 |
| PM5K-200 | ～ 5 kW, 200mm径 (断続使用時:最大7.5kW) | 納入後1年 | 1098505 | 2,284,000 | 73 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--|--|-------|-------------|--------------|------|
| ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ (LabMax touchとの組み合わせ要) | | | | | |
| LM-3 | ～ 3W, 空冷(断続使用時:最大10W) 測定レンジ 10 mW - 3W | 納入後1年 | 1098328 | 199,000 | 81 |
| LM-10 | ～ 10W, 空冷(断続使用時:最大12W) 測定レンジ 10 mW - 10W | 納入後1年 | 1098304 | 206,000 | 81 |
| LM-45 | ～ 25W, 空冷(断続使用時:最大45W) 測定レンジ 100 mW - 25W | 納入後1年 | 1098320 | 269,000 | 81 |
| SMAタイプファイバコネクタ | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用 | ★ | 1098589 | 24,000 | 93 |
| FC/PCタイプファイバコネクタ | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用 | ★ | 1098339 | 40,000 | 93 |
| 1.035-40Mファイバアダプタリング | LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用 | 納入後1年 | 33-9432-000 | 16,000 | 93 |
| LM-100 | ～ 100W, 空冷 | 納入後1年 | 1098346 | 337,000 | 83 |
| LM-200 HTD 12VDC JP | ～ 200W, ファン空冷 | 納入後1年 | 2290749 | 363,000 | 83 |
| LM-200B | ～ 200W, 水冷, 小型 | 納入後1年 | 1098395 | 237,000 | 掲載なし |
| LM-200B w/DB25 Cable | ～ 200W, 水冷, 小型 | 納入後1年 | 1163371 | 237,000 | 掲載なし |
| LM-20 | ～ 20W, (ヒートシンク後付) 測定レンジ: 100 mW - 20W | 納入後1年 | 1098456 | 254,000 | 86 |
| LM-150LS | ～ 150W, 空冷 測定レンジ: 100 mW - 150W | 納入後1年 | 1098452 | 306,000 | 86 |
| LM-150FS | ～ 150W, 空冷 測定レンジ: 100 mW - 150W | 納入後1年 | 1098394 | 339,000 | 86 |
| BeamFinder | ～ 1 kW 波長: 0.3-10.6um 測定レンジ: 100W - 1000W | 納入後1年 | 1098427 | 409,000 | 87 |
| LM-1000 | ～ 1 kW, 水冷 測定レンジ: 100W - 1000W | 納入後1年 | 1098409 | 496,000 | 87 |
| LM-2500 | ～ 2.5 kW, 水冷 測定レンジ: 100W - 2500W | 納入後1年 | 1098437 | 562,000 | 87 |
| LM-5000 | ～ 5 kW, 水冷 測定レンジ: 100W - 5000W | 納入後1年 | 1098421 | 733,000 | 87 |
| Thermal SmartSensor Adapter | センサーアダプタ | 納入後1年 | 1056827 | 108,000 | 94 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--|---|-------|---------|--------------|------|
| エキシマ/UV用サーマルセンサー | | | | | |
| PM2X | ～ 2W, UV用 (断続使用時: 最大5W) 測定レンジ: 10mW - 2W | 納入後1年 | 1098457 | 191,000 | 77 |
| PM10X | ～ 10W, UV用 (断続使用時: 最大30W) 測定レンジ: 10mW - 10W | 納入後1年 | 1098423 | 191,000 | 77 |
| PM10X with 193nm calibration | ～ 10W, UV用, 193nm校正 | 納入後1年 | 1363618 | 233,000 | 掲載なし |
| PM30X | ～ 30W, UV用 (断続使用時: 最大50W) 測定レンジ: 100mW - 30W | 納入後1年 | 1098498 | 242,000 | 77 |
| PM30X with 193nm calibration | ～ 30W, UV用, 193nm校正 | 納入後1年 | 1375836 | 283,000 | 掲載なし |
| PM150X | ～ 150W, UV用 (断続使用時: 最大200W) 測定レンジ: 300mW - 150W | 納入後1年 | 1098455 | 381,000 | 78 |
| PM150-50XC | ～ 150W, UV用 (空冷、断続使用時: 最大80W) | 納入後1年 | 1098443 | 248,000 | 78 |
| PM200F-50X JP | ～ 200W, UV用 (断続使用時: 最大300W) | 納入後1年 | 2292965 | 416,000 | 79 |
| PM300F-50X JP | ～ 300W, UV用 (断続使用時: 最大450W) | 納入後1年 | 2293954 | 443,000 | 79 |
| PM1KX | ～ 1 kW, UV用 (断続使用時: 最大1.5kW) | 納入後1年 | 1115484 | 469,000 | 80 |
| PM1KX-100 | ～ 1 kW, UV用 (断続使用時: 最大1.5kW) | 納入後1年 | 1152086 | 1,382,000 | 80 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| <p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p> | | | | | |
| 高ピークパワーサーマルセンサー | | | | | |
| PM10V1 | ～ 10W | 納入後1年 | 1098338 | 212,000 | 75 |
| PM30V1 | ～ 30W | 納入後1年 | 1098429 | 269,000 | 75 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--|------------------------------|-------|-----------|----------------|------|
| メータレス パワーセンサー (組込み用、PCに直接接続するモデル) | | | | | |
| 微小パワー (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax USB - UV/VIS Quantum | ～ 100 mW, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168337 | 298,000 | 59 |
| PowerMax USB - Wand UV/VIS | ～ 140 mW, USB 2.0 | 納入後1年 | 1299161 | 335,000 | 59 |
| Adapter: Collimator | Wandセンサーアクセサリ、コリメートアダプタ | ★ | 1211488 | 33,000 | 93 |
| Adapter: FC Mount | Wandセンサーアクセサリ、FCファイバアダプタ | ★ | 1211489 | 33,000 | 93 |
| ADAPTER: FC-APC | Wandセンサーアクセサリ、FC-APCファイバアダプタ | ★ | 1220619 | 38,000 | 93 |
| ADAPTER: SMA | Wandセンサーアクセサリ、SMAファイバアダプタ | ★ | 1220621 | 33,000 | 93 |
| ADAPTER: 7mm APERTURE | Wandセンサーアクセサリ、7mmアパーチャアダプタ | ★ | 1220622 | 28,000 | 93 |
| 高感度タイプ (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-USB PS10 | ～ 1W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174260 | 376,000 | 57 |
| PowerMax-USB PS10Q | ～ 1W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1287077 | 404,000 | 57 |
| PowerMax-RS PS10Q | ～ 1W, RS-232 | 納入後1年 | 1288992 | 423,000 | 57 |
| PowerMax-USB PS19Q | ～ 1W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168343 | 413,000 | 57 |
| PowerMax-RS PS19Q | ～ 1W, RS-232 | 納入後1年 | 1179504 | 432,000 | 57 |
| PowerMax-USB PS19 | ～ 1W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174261 | 376,000 | 57 |
| PowerMax-USB PM3 | ～ 2W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174263 | 272,000 | 58 |
| PowerMax-USB PM3Q | ～ 2W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191133 | 300,000 | 58 |
| PS-SMA | SMAファイバアダプタ(PS10用) | 納入後1年 | 0012-3860 | 22,000 | 93 |
| PS-FC | FCファイバアダプタ(PS10用) | 納入後1年 | 0012-3863 | 36,000 | 93 |
| FBA-10FC | FCファイバアダプタ(PM3/PM10用) | ★ | 1098420 | 43,000 | 93 |
| 空冷パワーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-USB PM2 | ～ 2W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174264 | 266,000 | 62 |
| PowerMax RS - PM2 | ～ 2W, RS-232 | 納入後1年 | 1180874 | 266,000 | 62 |
| PowerMax-USB PM10 | ～ 10W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174262 | 268,000 | 62 |
| PowerMax-USB PM30 | ～ 30W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174257 | 303,000 | 62 |
| PowerMax-RS PM30 | ～ 30W, RS-232 | 納入後1年 | 1174258 | 303,000 | 62 |
| PowerMax-USB PM150-50 | ～ 150W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1223336 | 487,000 | 67 |
| PowerMax-RS PM150-50 | ～ 150W, RS-232 | 納入後1年 | 1317151 | 489,000 | 67 |
| PowerMax-USB PM2X | ～ 2W, USB 2.2, UVコーティング | 納入後1年 | 1257617 | 264,000 | 77 |
| PowerMax-RS PM2X | ～ 2W, RS-232, UVコーティング | 納入後1年 | 1230323 | 278,000 | 77 |
| PowerMax-USB PM10X | ～ 10W, USB 2.2, UVコーティング | 納入後1年 | 1184874 | 287,000 | 77 |
| PowerMax-RS PM10X | ～ 10W, RS-232, UVコーティング | 納入後1年 | 1236447 | 287,000 | 77 |
| PowerMax-USB PM30X | ～ 30W, USB 2.2, UVコーティング | 納入後1年 | 1263294 | 325,000 | 77 |
| PowerMax-RS PM30X | ～ 30W, RS-232, UVコーティング | 納入後1年 | 1174259 | 325,000 | 77 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|------------------|------|
| 水冷パワーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-USB PM1K+ | 高損傷閾値, ~1 kW, USB | 納入後1年 | 1409622 | 545,000 | 69 |
| PowerMax-RS PM1K+ | 高損傷閾値, ~1 kW, RS232 | 納入後1年 | 1409623 | 545,000 | 69 |
| PowerMax-USB PM1K | ~1 kW, USB | 納入後1年 | 1232163 | 575,000 | 72 |
| PowerMax-USB PM3K+ | 高損傷閾値, ~3 kW, USB | 納入後1年 | 1409628 | 682,000 | 69 |
| PowerMax-RS PM3K+ | 高損傷閾値, ~3 kW, RS232 | 納入後1年 | 1409629 | 682,000 | 69 |
| PowerMax-USB PM3K | ~3 kW, USB | 納入後1年 | 1276824 | 753,000 | 72 |
| PowerMax-RS PM3K | ~3 kW, RS-232 | 納入後1年 | 1191293 | 753,000 | 72 |
| PowerMax-USB PM5K | ~5 kW, USB | 納入後1年 | 1215999 | 876,000 | 72 |
| PowerMax-USB PM5K-100 | ~5 kW, USB 2.0, 100mm口径 | 納入後1年 | 1235755 | 1,716,000 | 74 |
| PowerMax-USB PM6K+ | 高損傷閾値, ~6 kW, USB | 納入後1年 | 1402729 | 773,000 | 69 |
| PowerMax-RS PM6K+ | 高損傷閾値, ~6 kW, RS232 | 納入後1年 | 1402730 | 773,000 | 69 |
| 組み込み用パワーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-USB PM10-19C | ~ 10W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168344 | 259,000 | 64 |
| PowerMax-RS PM10-19C | ~ 10W, RS-232 | 納入後1年 | 1168345 | 259,000 | 64 |
| PowerMax-USB PM100-19C | ~ 100W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1288940 | 356,000 | 64 |
| PowerMax-USB PM150-19C | ~ 150W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168346 | 268,000 | 64 |
| PowerMax-RS PM150-19C | ~ 150W, RS-232 | 納入後1年 | 1168347 | 280,000 | 64 |
| PowerMax-USB PM150-50C | ~ 150W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168348 | 298,000 | 64 |
| PowerMax-RS PM150-50C | ~ 150W, RS-232 | 納入後1年 | 1168349 | 309,000 | 64 |
| PowerMax-RS PM150-50XC | ~ 150W, RS-232, UVコーティング | 納入後1年 | 1305568 | 320,000 | 78 |
| PowerMax-RS PM1KX-100 | ~ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UVコーティング | 納入後1年 | 1214871 | 1,557,000 | 80 |
| PowerMax-USB PM5K-100 | ~ 5 kW, USB, 100mm口径 | 納入後1年 | 1235755 | 1,720,000 | 80 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|---|-------------------------|-------|---------|----------------|------|
| ビームポジション機能付き (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-USB LM-3 | ～ 3W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168339 | 286,000 | 82 |
| PowerMax-RS LM-3 | ～ 3W, RS-232 | 納入後1年 | 1363752 | 286,000 | 82 |
| PowerMax-USB LM-10 | ～ 10W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168340 | 292,000 | 82 |
| PowerMax-RS LM-10 | ～ 10W, RS-232 | 納入後1年 | 1168341 | 292,000 | 82 |
| PowerMax-USB LM-45 | ～ 25W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1168342 | 328,000 | 82 |
| PowerMax-RS LM-45 | ～ 25W, RS-232 | 納入後1年 | 1211474 | 309,000 | 82 |
| PowerMax-USB LM-20 | ～20W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174270 | 299,000 | 84 |
| PowerMax RS - LM-20 | ～20W, RS232C | 納入後1年 | 1344001 | 299,000 | 84 |
| PowerMax-USB LM-150LS | ～150W, USB 2.0 | 納入後1年 | 1275678 | 414,000 | 84 |
| PowerMax-RS LM-150LS | ～150W, RS-232 | 納入後1年 | 1212246 | 414,000 | 84 |
| PowerMax USB - LM-200B | ～200W, USB 2.0, 水冷 | 納入後1年 | 1194641 | 338,000 | 掲載なし |
| PowerMax-USB LM-200 12VDC JP | ～200W, USB 2.0, ファン空冷 | 納入後1年 | 2290751 | 473,000 | 掲載なし |
| PowerMax-RS LM-200 12VDC JP | ～200W, RS-232, ファン空冷 | 納入後1年 | 2290752 | 473,000 | 掲載なし |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| <p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p> | | | | | |
| 水冷ハイパワーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| PowerMax-USB Beam Finder | ～ 1 kW, USB 2.0 | 納入後1年 | 1233118 | 488,000 | 88 |
| PowerMax-USB PM1K-36C | ～ 1 kW, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174266 | 483,000 | 67 |
| PowerMax-RS PM1K-36C | ～ 1 kW, RS-232 | 納入後1年 | 1174267 | 483,000 | 67 |
| PowerMax-USB LM-1000 | ～ 1 kW, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174268 | 573,000 | 88 |
| PowerMax-RS LM-1000 | ～1 kW, RS-232 | 納入後1年 | 1180872 | 573,000 | 88 |
| PowerMax-USB LM-5000 | ～5 kW, USB 2.0 | 納入後1年 | 1174269 | 812,000 | 88 |
| PowerMax-RS LM-5000 | ～5 kW, RS-232 | 納入後1年 | 1181653 | 812,000 | 88 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|---|----------------------------------|-------|---------|--------------|------|
| エネルギーセンサー | | | | | |
| EnergyMaxシリーズ: クwantムエネルギーセンサー | | | | | |
| J-10SI-LE | 10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm | 納入後1年 | 1140727 | 369,000 | 115 |
| J-10SI-HE | 10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm | 納入後1年 | 1150146 | 369,000 | 115 |
| J-10GE | 10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm | 納入後1年 | 1140408 | 429,000 | 115 |
| EnergyMaxシリーズ: MaxBlackエネルギーセンサー | | | | | |
| J-50MB-HE | 50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz | 納入後1年 | 1110573 | 309,000 | 104 |
| J-50MB-LE | 50 mm口径, 250 μJ-500 mJ, 300 Hz | 納入後1年 | 1110576 | 309,000 | 104 |
| J-25MB-HE | 25 mm口径, 500 μJ-1J, 1000 Hz | 納入後1年 | 1110746 | 279,000 | 104 |
| J-25MB-LE | 25 mm口径, 25 μJ-50 mJ, 1000 Hz | 納入後1年 | 1110743 | 279,000 | 104 |
| J-10MB-HE | 10 mm口径, 10 μJ-20 mJ, 1000 Hz | 納入後1年 | 1110843 | 248,000 | 104 |
| J-10MB-LE | 10 mm口径, 300 nJ-600 μJ, 1000 Hz | 納入後1年 | 1110855 | 248,000 | 104 |
| EnergyMaxシリーズ: MaxBlackディフューズエネルギーセンサー | | | | | |
| J-50MB-YAG | 50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz | 納入後1年 | 1110744 | 329,000 | 108 |
| J-50MB-YAG-1528 | 300Hzバージョン | 納入後1年 | 1144701 | 351,000 | 108 |
| J-50MB-YAG-1535 | 15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン | 納入後1年 | 1151431 | 351,000 | 108 |
| J-50MB-YAG-1561 | 50 μJ - 100 mJバージョン | 納入後1年 | 1174756 | 351,000 | 108 |
| J-25MB-IR | 25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz | 納入後1年 | 1110577 | 289,000 | 108 |
| J-50MB-IR | 50 mm口径, 1 mJ-3J | 納入後1年 | 1155722 | 351,000 | 108 |
| EnergyMaxシリーズ: Metalディフューズエネルギーセンサー | | | | | |
| J-50MT-10KHZ-1571 | 50 mm口径, 90 μJ-100mJ, 10 kHz | 納入後1年 | 1185709 | 369,000 | 106 |
| J-50MT-10KHZ | 50 mm口径, 500 μJ-1J, 10 kHz | 納入後1年 | 1110574 | 349,000 | 106 |
| J-25MT-10KHZ | 25 mm口径, 50 μJ-100 mJ, 10 kHz | 納入後1年 | 1110747 | 319,000 | 106 |
| J-10MT-10KHZ | 10 mm口径, 100 nJ-200 μJ, 10 kHz | 納入後1年 | 1110856 | 289,000 | 106 |
| EnergyMaxシリーズ: MaxUVエネルギーセンサー | | | | | |
| J-50MUV-248 | 50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz | 納入後1年 | 1110572 | 351,000 | 112 |
| J-50MUV-248(ディフューザなし) | 50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz | 納入後1年 | 1146243 | 331,000 | 112 |
| J-50MUV-193 | 50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz | 納入後1年 | 1110575 | 362,000 | 112 |
| J-50MUV-193(ディフューザなし) | 50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz | 納入後1年 | 1146237 | 341,000 | 112 |
| J-25MUV-248(ディフューザなし) | 25 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 400 Hz | 納入後1年 | 1110745 | 310,000 | 112 |
| J-25MUV-193(ディフューザなし) | 25 mm 口径, 50 μJ-100 mJ, 400 Hz | 納入後1年 | 1110741 | 320,000 | 112 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|---|----------------------------------|-------|---------|----------------|------|
| EnergyMaxシリーズ:クワンタム・エネルギーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| EnergyMax-USB J-10SI-HE | 750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191434 | 558,000 | 116 |
| EnergyMax-RS J-10SI-HE | 750 pJ ~ 775 nJ, RS-232 | 納入後1年 | 1191427 | 558,000 | 116 |
| EnergyMax-USB J-10Ge-LE | 1 nJ ~ 600 nJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1286950 | 620,000 | 116 |
| EnergyMaxシリーズ:MaxBlackエネルギーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| EnergyMax-USB J-50MB-HE | 1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191444 | 488,000 | 105 |
| EnergyMax-RS J-50MB-HE | 850 uJ ~ 1J, RS-232 | 納入後1年 | 1191432 | 488,000 | 105 |
| EnergyMax-USB J-50MB-LE | 400 uJ ~ 500 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191443 | 488,000 | 105 |
| EnergyMax-USB J-25MB-HE | 850 uJ ~ 1J, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191442 | 458,000 | 105 |
| EnergyMax-USB J-25MB-LE | 50 uJ ~ 50 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191441 | 458,000 | 105 |
| EnergyMax-RS J-25MB-LE | 50 uJ ~ 50 mJ, RS-232 | 納入後1年 | 1191431 | 458,000 | 105 |
| EnergyMax-USB J-10MB-HE | 12 uJ ~ 20 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191436 | 438,000 | 105 |
| EnergyMax-RS J-10MB-HE | 12 uJ ~ 20 mJ, RS-232 | 納入後1年 | 1191429 | 438,000 | 105 |
| EnergyMax-USB J-10MB-LE | 500 nJ ~ 600 uJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191435 | 438,000 | 105 |
| EnergyMax-RS J-10MB-LE | 500 nJ ~ 600 uJ, RS-232 | 納入後1年 | 1191428 | 438,000 | 105 |
| EnergyMaxシリーズ:ハイピーク・エネルギーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| EnergyMax-USB J-50MB-YAG | 2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191437 | 518,000 | 109 |
| EnergyMax-RS J-50MB-YAG | 2.4 mJ ~ 3J, RS-232 | 納入後1年 | 1191430 | 518,000 | 109 |
| EnergyMax-USB J-50MB-IR | 3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191440 | 518,000 | 109 |
| EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535 | 15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191438 | 540,000 | 掲載なし |
| EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535 | 15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232 | 納入後1年 | 1219962 | 540,000 | 掲載なし |
| EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528 | 300 pps, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191439 | 540,000 | 掲載なし |
| EnergyMaxシリーズ:高繰り返しエネルギーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ | 400 uJ ~ 1 J, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191447 | 528,000 | 107 |
| EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ | 400 uJ ~ 1 J, RS-232 | 納入後1年 | 1191433 | 528,000 | 107 |
| EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ | 90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191446 | 497,000 | 107 |
| EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ | 300 nJ ~ 200 uJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191445 | 478,000 | 107 |
| EnergyMaxシリーズ:エキシマ用エネルギーセンサー (メータレスタイプ) | | | | | |
| EnergyMax-USB J-50MUV-248 (デフューザあり) | 800 uJ ~ 1J, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191449 | 540,000 | 113 |
| EnergyMax-USB J-50MUV-193 (デフューザなし) | 200 uJ ~ 250 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1289935 | 530,000 | 113 |
| EnergyMax-USB J-25MUV-248 | 125 uJ - 250 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1378159 | 489,000 | 113 |
| EnergyMax-USB J-25MUV-193 (デフューザなし) | 90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0 | 納入後1年 | 1191448 | 499,000 | 113 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|--|---|-------|-----------|----------------|------|
| エネルギーセンサー用アクセサリ | | | | | |
| J-Power Pro JP (J-Powerの後継機種) | EnergyMax用電源ユニット(PowerMax-Proにも対応) | 納入後1年 | 2292771 | 96,000 | 119 |
| J100 | 0.4mJ - 5J BNC タイプ | 納入後1年 | 1098424 | 630,000 | 121 |
| ヒートシンク S | 25 mm口径用 | ★ | 1123430 | 25,000 | 118 |
| ヒートシンク M | 25 mm口径用 | ★ | 1123431 | 30,000 | 118 |
| ヒートシンク L | 50 mm口径用 | ★ | 1123432 | 37,000 | 118 |
| 7.5 cm高ポストスタンド | 該当センサーに標準添付 | ★ | 1136566 | 13,000 | 118 |
| 5 cm高ポストスタンド | | ★ | 1136565 | 13,000 | 118 |
| テストスライド(Black Coating) | Pyroelectric Test Slides - Black Coating | ★ | 0011-4311 | 14,000 | 119 |
| テストスライド (Diffuse Metallic Corting) | Test Slide: Metallic: EnergyMax 25MT/50MT | ★ | 1171292 | 14,000 | 119 |
| テストスライド (MUV Corting) | TEST SLIDE:MUV:PACKAGED | ★ | 0011-4313 | 14,000 | 119 |
| テストスライド (MB Corting) | TEST SLIDE:MB:PACKAGED | ★ | 0011-4314 | 14,000 | 119 |
| AC Adapter (DC 12V) & Power cord | PSE対応ACアダプタ ※ディスカウント対象外 | ★ | 2302593 | 13,500 | 掲載なし |
| ※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。 | | | | | |
| 標準OEMパワーセンサー | | | | | |
| PM10-19A | ～ 10W, Morex社4ピン出力 | 納入後1年 | 1098334 | 153,000 | 90 |
| PM10-19B | ～ 10W, BNC出力 | 納入後1年 | 1098343 | 143,000 | 90 |
| PM150-19A | ～ 150W, Morex社4ピン出力 | 納入後1年 | 1098418 | 164,000 | 90 |
| PM150-19B | ～ 150W, BNC出力 | 納入後1年 | 1098321 | 148,000 | 90 |
| PM150-19XB | ～ 150W UV用, BNC出力 | 納入後1年 | 1120732 | 153,000 | 91 |
| PM150-50A | ～ 150W Morex社4ピン出力 | 納入後1年 | 1098510 | 223,000 | 90 |
| PM150-50B | ～ 150W BNC出力 | 納入後1年 | 1098415 | 191,000 | 90 |
| PM150-50XB | ～ 150W, UV用 BNC出力 | 納入後1年 | 1098441 | 216,000 | 91 |
| PM1K-36B | ～ 1 kW, BNC出力 | 納入後1年 | 1098333 | 403,000 | 91 |
| BeamFinder | ～ 1 kW, コヒレント製メータと接続 | 納入後1年 | 1098427 | 409,000 | 91 |

| 製品名 | 備考 | 保証条件 | 品番 | 標準価格 (税別) | Page |
|-----------------------------|---|-------|-------------|------------------|------|
| ビーム診断装置 | | | | | |
| BeamView Analyzer | | | | | |
| LaserCam HR II - 1/2" | 精細1/2" CCDデジタル(解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種, ポスト・スタンド付 | 納入後1年 | 1282868 | 726,000 | 124 |
| LaserCam-HR II 2/3" | 大口徑2/3" CCDデジタル(解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種 | 納入後1年 | 1282870 | 936,000 | 124 |
| LaserCam-HR II UV 2/3" | CCDデジタル(解析ソフト付き) ポスト・スタンドなし | 納入後1年 | 1360550 | 1,630,000 | 124 |
| LaserCam-HR-InGaAs | CMOSデジタル(解析ソフト付き) ポスト・スタンドなし【輸出管理令規制品】 | 納入後1年 | 1149002 | 5,590,000 | 125 |
| レーザービームアナライザ用光学アクセサリ | | | | | |
| VARM | 可変アッテネータ | 納入後1年 | 33-3328-000 | 454,000 | 133 |
| C-VARM | 連続可変アッテネータ | 納入後1年 | 33-3336-000 | 300,000 | 133 |
| UV C-VARM | 連続可変アッテネータ | 納入後1年 | 33-6859-000 | 580,000 | 133 |
| BCUBE | ビームキューブピックアップ | 納入後1年 | 1098403 | 177,000 | 133 |
| UV-BCUBE | 紫外ビームキューブピックアップ | 納入後1年 | 1098466 | 240,000 | 133 |
| Barrel Set | バレル2個, Cマウントフランジ3個 | 納入後1年 | 1098426 | 52,000 | 133 |
| BIP-12F(画像倍率 2:1) | コンパクトUVビームプロファイラ | 納入後1年 | 33-3468-000 | 592,000 | 134 |
| BIP-12F(画像倍率 1:1) | コンパクトUVビームプロファイラ | 納入後1年 | 1053418 | 592,000 | 134 |
| BIP-5000Z(画像倍率 6:1 ~ 1:1) | ズームUVビームプロファイラ | 納入後1年 | 33-3484-000 | 1,719,000 | 134 |
| BIP-5000SPL | ビームスプリッタ | 納入後1年 | 33-3492-000 | 595,000 | 134 |
| BeamMaster-USB | | | | | |
| BM-3 (UV) | BeamMaster-USB システム | 納入後1年 | 1224012 | 1,329,000 | 137 |
| BM-7 (UV) | BeamMaster-USB システム | 納入後1年 | 1224014 | 1,477,000 | 137 |
| BM-3 InGaAs(3 mm) | BeamMaster-USB システム | 納入後1年 | 1224016 | 1,565,000 | 137 |
| BM-7 InGaAs(3 mm) | BeamMaster-USB システム | 納入後1年 | 1224018 | 1,897,000 | 137 |
| BM-7 InGaAs(5 mm) | BeamMaster-USB システム | 納入後1年 | 1224020 | 2,080,000 | 137 |
| 回転マウント | BeamMaster用アクセサリ | 納入後1年 | 1038024 | 156,000 | 137 |
| Cマウントアダプタプレート | BeamMaster用アクセサリ | 納入後1年 | 33-7147-000 | 14,000 | 137 |

不測の原料価格の変動及び不可抗力による事故の場合、見積金額または納期については別途協議を申し上げたく御含みおき下さい。
取引にあたっては、コヒレント・ジャパン株式会社の取引規約が適用されます。
コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(Coherent Japan Inc. Terms and Conditions of Sale)は下記ウェブサイトにて確認頂けます。

<https://www.coherent.com/company/terms-and-conditions-of-sale>

Terms and Conditions of Sale 適用Rev#20240124

付帯事項

両当事者は、コヒレントによる本契約に基づく義務の履行／遂行(必要に応じた出張サービス又は出張サポートを含み、これに限られない)の全部又は一部が、各国又は地域におけるCOVID-19ウイルスの発生又は蔓延(これらの結果又はこれらに関連した政府の規制措置又は行為を含む)により妨げられ又は遅延し得ること、当該義務の履行の再開又は延期は、両当事者の友好的な協議を経た書面による合意に従うことをここに確認し、合意する。さらに、両当事者は、前記のコヒレント(影響を受けた当事者)による義務の不履行又は遅延は、本契約の債務不履行とみなされないことを確認し、合意する。

中国に再輸出する場合は、事前に弊社へご連絡をいただけますようお願いいたします。
ご連絡いただきました内容が不十分な場合は、製品の配送を保留する可能性があります。
参照: コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(COHERENT TERMS AND CONDITIONS OF SALE) 17. 輸出規制」

※保証条件 納入後1年間(★印の製品は初期不良品のみ着荷90日以内に限り交換対応)
※本見積物品をご下命される際には必ず貴注文書に該当見積番号とご希望納期/納入期限の記載を願います。
※納期は変動することがございます。お手数ですがご発注前に最新納期をお問合せください。
※ISO17025認証校正機には試験成績が記載された校正証明書が付属しております。
※価格表有効期限の1週間以内に注文書を発行いただく際はメールにて必ずご一報下さい。
※トレーサビリティ体系図は弊社webよりダウンロードいただけます。
<https://www.coherent.com/ja/support>

<以下空欄>